

# CHARIOT MOBILE

QUICK

SOLO & DUO



## MOBILISER LA RECHARGE AU SEIN D'UNE INFRASTRUCTURE

- Compatible avec les bornes de recharge DC Quick Solo & Quick Duo.
- Muni d'un câble d'entrée triphasé 5G16 souple avec Fiche P17 (4P+T-63A-400V IP66/67/69) de 10m.
- Roues rebustes conçues pour un usage intensif.
- Design étudié pour la stabilité et la mobilité.

## VITESSE ET PERFORMANCE

Rechargez jusqu'à deux véhicules simultanément avec une efficacité maximale et un temps de charge ultra-rapide en équipant ce chariot d'une borne QUICK DUO 40kW



## GARAGES, CENTRES DE FRET

Offrez une solution de recharge mobile pour les professionnels dans les zones dédiées à la recharge et à l'entretien de véhicules de transport.

## CARACTÉRISTIQUES

WB-CAD

### MÉCANIQUE

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Câble d'alimentation                           | 5G16 Souple avec Fiche P17 sertie (3P+N+PE-63A-400V IP66/67/69) |
| Longueur du câble d'alimentation               | 10m                                                             |
| Dimensions du chariot - hors roues (L x H x P) | 782 x 1149 x 764 mm                                             |
| Dimensions des roues (Ø x H)                   | 100 x 125 mm                                                    |
| Poids (kg)                                     | 48 kg                                                           |
| Matériau du chariot                            | Acier S235                                                      |
| Matériau des roues                             | Caoutchouc dureté 83 shore A non marquant                       |
| Masse maximale supportée                       | 150 kg                                                          |
| Finition                                       | Grenaillée, zinguée, thermolaquée RAL 9005 texturé              |
| Température d'utilisation                      | -20°C ~ +70°C                                                   |

